

## 合股纱



### 产品牌号

## ECT58C-4800

- ◆ ECT 玻璃类型(无碱)
- ◆ 58C 浸润剂牌号
- ◆ 4800 粗纱线密度 (Tex)

## 产品说明

合股纱, SMC 结构型, 用于需要高力学性能的汽车结构件等。适用于聚酯树脂 (UP)、乙烯基树脂 (VE);

### 产品特点

•短切性好, 无静电, 高溶解度, 优异的机械性能

### 技术指标

| 浸润剂类型 | 粗纱线密度 [tex(g/km)] | 纤维直径 (μm) | 含水率 (%) | 可燃物含量 (%) | 体积密度 (g/cm <sup>3</sup> ) | 硬挺度(mm) |
|-------|-------------------|-----------|---------|-----------|---------------------------|---------|
| —     | ISO1889           | ISO1888   | ISO3344 | ISO1887   | -                         | ISO3375 |
| 硅烷型   | 公称值±5%            | 公称值±1     | ≤0.15   | 公称值±0.2   | 公称值±0.05                  | 公称值±20  |

## 规格参数

| 产品牌号     | 可选玻璃类型 | 纤维直径 [μm] | 原丝线密度 [tex(g/km)] | 线密度 [tex(g/km)] | 体积密度 (g/cm <sup>3</sup> ) | 硬挺度 (mm) | 可燃物含量 (%) |
|----------|--------|-----------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------|-----------|
| 58C-4430 | ECT    | 13.7      | 75±5              | 4430            | 1.30                      | 160      | 1.90      |
| 58C-4800 |        |           |                   | 4800            |                           |          |           |

## 包装方式

每个纱团用热收缩膜或拉伸膜进行包装, 然后放入托盘或纸箱, 每个托盘可放入48个或64个纱团。

| 卷重 (kg) | 纱卷公称尺寸 (mm) |         |     | 卷装量 (团) | 托盘尺寸[mm] 长*宽*高 | 每托重量 (kg) |
|---------|-------------|---------|-----|---------|----------------|-----------|
| 15~18   | 外径          | 内径      | 高度  | 48      | 1120*1120*940  | 720~864   |
|         | 280         | 152/162 | 260 | 64      | 1120*1120*1200 | 960~1152  |

## 存储

•请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中, 如若不用, 请勿打开包装物, 以免受潮。

备注: 如果有特殊要求, 请与我们联系。